

Chauffage**RZA200D7Y1B**

Intérieur	Température extérieure [°C WB]						
	-15	-11	-8	-6	-1	6	10
	TC	TC	TC	TC	TC	TC	TC
[°C DB]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]
20	13,3	15,4	17,0	18,1	20,7	24,4	26,6

RZA250D7Y1B

Intérieur	Température extérieure [°C WB]						
	-15	-11	-8	-6	-1	6	10
	TC	TC	TC	TC	TC	TC	TC
[°C DB]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]	[kW]
20	14,5	16,9	18,6	19,8	23,5	27,6	30,0

Symboles

TC: Capacité de chauffage totale maximum [kW]

Remarques

1. Les puissances indiquées sont des puissances maximales qui comprennent une correction pour la surchauffe du moteur du ventilateur intérieur.
2. Les puissances sont basées sur les conditions suivantes:
 Air extérieur: 85% RH
 Cependant, la condition ambiante extérieure de la puissance nominale pendant l'opération de chauffage est 7°C DB/6°C WB.
 Longueur de conduite du réfrigérant correspondante: 5 m
 Dénivellation: 0 m
3. Le taux d'erreur pour cette valeur est inférieur à 5% et dépend du type d'unité intérieure.