

# Unitate de perete

FTXZ-N



**R-32**

**Ururu Sarara**



Ochiul inteligent pe 3 zone



Controler online prin aplicație



Ururu - umidificare



Sarara - dezumidificare



Flash Streamer

Climatizare completă cu (dez)umidificare, purificarea aerului și ventilare, cu eficiențe superioare de încălzire și răcire

- › SEER + SCOP = A+++ pentru întreaga clasă
- › Combinație unică de umidificare, dezumidificare, ventilare, purificare a aerului și încălzire precum și răcire într-un singur sistem
- › Ochi inteligent pe 3 zone: jetul de aer este direcționat într-o zonă diferită de cea în care se află persoana în acel moment. Detecția este realizată în 3 direcții: stânga, față și dreapta. Dacă nu este detectată nicio persoană, aparatul va trece automat în modul eficiență energetică

- › Filtrele nu trebuie curățate manual
- › Câștigător al premiului de design Reddot, iarna 2013
- › Controler online (opțional): controlați unitatea interioară din orice locație cu o aplicație dedicată, prin intermediul unei rețele locale sau internetului

# FTXZ-N + RXZ-N



Unitate interioară		FTXZ	25N	35N	50N	
Carcasă	Culoare			Alb		
Dimensiuni	Unitate	Înălțime x lățime x adâncime	mm	295x798x372		
Nivel de putere sonoră	Răcire/Încălzire		54/56	57/57	60/59	
Nivel de presiune sonoră	Răcire	Mare/Nom./Mică/Funcționare silențioasă	dBA	38/33/26/19	42/35/27/19	47/38/30/23
	Încălzire	Mare/Nom./Mică/Funcționare silențioasă	dBA	39/35/28/19	42/36/29/19	44/38/31/24
Sisteme de control	Telecomandă cu infraroșu			ARC477A1		


Date privind eficiența		FTXZ + RXZ	25N + 25N	35N + 35N	50N + 50N	
Capacitate de răcire	Min./Nom./Max.	kW	0,6/2,5/3,9	0,6/3,5/5,3	0,6/5,0/5,8	
Capacitate de încălzire	Min./Nom./Max.	kW	0,6/3,6/7,5	0,6/5,0/9,0	0,6/6,3/9,4	
Putere absorbită	Răcire	Min./Nom./Max.	kW	0,11/0,41/0,88	0,11/0,66/1,33	0,11/1,10/1,60
	Încălzire	Min./Nom./Max.	kW	0,10/0,62/2,01	0,10/1,00/2,53	0,10/1,41/2,64
Eficiență sezonieră (conform EN14825)	Răcire	Clasă energetică		A+++		
		Pdesign	kW	2,50	3,50	5,00
		SEER		9,54	9,00	8,60
		Consum anual de energie	kWh	92	136	203
Eficiență nominală	Încălzire (climat temperat)	Clasă energetică		A+++		
		Pdesign	kW	3,50	4,50	5,60
		SCOP		5,90	5,73	5,50
		Consum anual de energie	kWh	831	1.100	1.427
Eficiență nominală	EER		6,10	5,30	4,55	
	COP		5,80	5,00	4,47	
	Consum anual de energie	kWh	205	330	550	
	Clasă energetică	Răcire/Încălzire		A/A		

Unitate exterioară		RXZ	25N	35N	50N	
Dimensiuni	Unitate	Înălțime x lățime x adâncime	mm	693x795x300		
Nivel de putere sonoră	Răcire		59	61	63	
	Încălzire		59	61	64	
Nivel de presiune sonoră	Răcire	Mare	dBA	46	48	49
	Încălzire	Mare	dBA	46	48	50
Domeniu de funcționare	Răcire	Ambiant	Min.~Max.	°CDB	-10~43	
	Încălzire	Ambiant	Min.~Max.	°CWB	-20~18	
Agent frigorific	Tip/GWP			R-32/675		
	Cantitate		kg/TCO <sub>2</sub> eq	1,34/0,9		
Alimentare electrică	Fază/Frecvență/Tensiune		Hz/V	1~/50/220-240		

EER/COP în conformitate cu Eurovent 2012, pentru utilizarea numai în afara UE. | Eficiență nominală: răcire la 35 °/27 ° sarcină nominală, încălzire la 7 °/20 ° sarcină nominală | Conține gaze fluorurate cu efect de seră

## Daikin Airconditioning Central Europe - Romania SRL

Corp B, etaj 8., RO-014459 Bucuresti, Romania · Tel.: 0040/21/307 97 - 00 · Fax: 0040/21/307 97 29 · e-mail: office@daikin.ro · www.daikin.ro



ECPRO15-021

03/16



Daikin Europe N.V. este parte a Programului de Certificare Eurovent pentru echipamente de răcire a lichidelor (LCP), centrale de tratare a aerului (CTA), aparate de ventilație (FC) și sisteme cu debit variabil al agentului frigorific (VRF). Verificați valabilitatea continuă a certificatelor online accesând: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com) sau [www.certiflash.com](http://www.certiflash.com).

Prezenta publicație are doar scop informativ și nu constituie o obligație pentru Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. a alcătuit conținutul acestei publicații cât mai adecvat posibil. Nu se oferă niciun fel de garanție, explicită sau implicită, cu privire la completitudinea, acuratețea, gradul de încredere sau adecvarea pentru un anumit scop a conținutului broșurii sau a produselor și serviciilor prezentate aici. Specificațiile pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Daikin Europe N.V. respinge explicit orice răspundere legală pentru orice pierderi directe sau indirecte, în cel mai larg sens, ca rezultat al utilizării sau în legătură cu utilizarea și/sau interpretarea acestei publicații. Întregul conținut cade sub incidența drepturilor de autor ale Daikin Europe N.V.