



MC30YV

• Buitenmaat




Connector (Model: B04B-PASK)
(pin 1: Vin, pin 2: Ans, pin 3: HL, pin 4: GND)




• Montagemethode

Zorg dat de ventilatieopening van de streamerunit niet geblokkeerd is.
Zorg dat de windsnelheid van de ventilatieopening 0,2 m/sec. bedraagt.
Zorg voor een afstand van 8,5 mm bij de ventilatieopening van de streamerunit.



Plaats geen geleidend materiaal binnen 20 mm van de aluminium tape (met uitzondering van de bevestigingsschroef van de unit).



• Hoofdspecificaties

Items		Inhoud
Buiten	Buitenmaat	150,9-mm x 46,9 mm x 27,5 mm
	Gewicht	100 g
Materiaal van hars	Materiaal	ABS
	Vlamvertraging	UL94-5VA
	Tracking index	Meer dan CTI600V
Van toepassing zijnde wetgeving		Electrical Appliance and Material Safety Act IEC60335-1(4e), IEC60335-2-65(4e)
Omgevingsomstandigheden	Opslagtemperatuur	-25-70 (zonder activering)
	Bedrijfsomgevingstemperatuur	-10-60 (activering)
	Bedrijfsomgevingsvochtigheid	5-95 % RV (geen condensafzetting)
Basisspecificaties	Ingangsspanning	14 V ± 5 %
	Maximale uitgangsspanning	6,5 ± 0,5 kV
	Nominale uitgangsspanning	5,0 ± 0,5 kV
	Nominale uitgangsstroom	55,5 µA ± 10 %
		10 µA ± 10 %
	AAN/UIT	Ingangsspanning in Vin (AAN/UIT)
	Omschakeling hoog ↔ laag	Ingang van 5 V in HL (lage tap)
	Stroommonitor	Ja
	Detecteerbare overstroom	Ja
Detecteerbare lage spanning	Minder dan 3 kV	
Ozonopwekking	4,26 ml/uur (hoog 14 ± 2 50 ± 10 % RV)	
Montagemethode		Bevestiging met haak rechts en links Bevestiging door middel van het schroefgedeelte