



MC55W MC55VB MCK55W

• Buitenmaat





Connector (Model: B04B-PASK)
(pin 1: Vin, pin 2: Ans, pin 3: HL, pin 4: GND)



• Montagemethode

Zorg dat de ventilatieopening van de streamerunit niet geblokkeerd is.
Zorg dat de windsnelheid van de ventilatieopening 0,2 m/sec. bedraagt.
Zorg voor een afstand van 8,5 mm bij de ventilatieopening van de streamerunit.



• Hoofdspecificaties

Items		Inhoud
Buiten	Buitenmaat	150,9-mm x 46,9 mm x 27,5 mm
	Gewicht	100 g
Materiaal van hars	Materiaal	ABS
	Vlamvertraging	UL94-5VA
	Tracking index	Meer dan CTI600V
Van toepassing zijnde wetgeving		Electrical Appliance and Material Safety Act IEC60335-1(4e), IEC60335-2-65(4e)
Omgevingsomstandigheden	Opslagtemperatuur	-25-70 (zonder activering)
	Bedrijfsomgevingstemperatuur	-10-60 (activering)
	Bedrijfsomgevingsvochtigheid	5-95 % RV (geen condensafzetting)
Basisspecificaties	Ingangsspanning	14 V ± 5 %
	Maximale uitgangsspanning	6,5 ± 0,5 kV
	Nominale uitgangsspanning	5,0 ± 0,5 kV
	Nominale uitgangsstroom	55,5 µA ± 10 %
		10 µA ± 10 %
	AAN/UIT	Ingangsspanning in Vin (AAN/UIT)
	Omschakeling hoog ↔ laag	Ingang van 5 V in HL (lage tap)
	Stroommonitor	Ja
	Detecteerbare overstroom	Ja
Detecteerbare lage spanning	Minder dan 3 kV	
Ozonopwekking	4,26 ml/uur (hoog 14 ± 2 50 ± 10 % RV)	
Montagemethode		Bevestiging met haak rechts en links Bevestiging door middel van het schroefgedeelte

