


MC55W


- Espacio de instalación necesario (si se instala en el suelo)



NOTAS

1. Como mínimo, a 1000 del techo

Transmisor de señal




- Dimensiones del mando a distancia (ARC483A6)

- Dimensiones del soporte del mando a distancia

Receptor de señal Botón encendido/apagado


Sensor de olor (interior)
Sensor de polvo (lado izquierdo)



Asas


Sentido de expulsión

Rejilla de entrada de aire



Elemento del soporte del mando a distancia

Etiqueta del fabricante



Cable de suministro eléctrico	
Tipo de conector	: Tipo C
Tipo de cableado	: H05VVH2-F
Área transversal	: 0,75 mm ²
N.º de conductores	: 2
Longitud exterior de la máquina	: 1800±50

3D125933