

Unité murale

FAA-B + ARXM-R/AZAS-MV1

FAA-A + AZAS-MY1



Mode d'absence



Balayage
automatique vertical



Onecta Commande
en ligne (option)

Pour les pièces sans faux plafonds ni espace libre au sol

- › L'élégant panneau frontal plat s'intègre parfaitement à tout intérieur et est facile à nettoyer
- › Peut être installée dans des nouvelles constructions ou des projets de rénovation
- › Le débit d'air est réparti dans la pièce de manière confortable grâce aux 5 angles de soufflage programmables à l'aide de la télécommande
- › L'entretien peut être facilement effectué par

l'avant de l'unité

- › Installation flexible, car le plus grand caisson ne pèse que 17kg et la possibilité de raccordement de la tuyauterie sur le dessous, sur le côté gauche ou sur le côté droit de l'unité
- › Garantit le fonctionnement en mode chauffage à partir de -15 °C et en mode rafraîchissement à partir de -5 °C
- › Longueur de câble jusqu'à 30 m

FAA-B + ARXM-R/AZAS-MV1

FAA-B + AZAS-MY1



Efficités	FAA + ARXM/AZAS	71B + 71R	100B + 100MV1	100B + 100MY1
Puissance frigorifique	Mini./Nom./Maxi.	kW	-6,80/6,95	5,0/9,50/11,20
Puissance calorifique	Mini./Nom./Maxi.	kW	3,50/7,50/7,59/4,95	5,10/10,80/12,80
Puissance absorbée	Rafrâchissement	Nom.	2,00	3,52
	Chauffage	Nom.	2,35	2,85
Rafrâchissement	Classe d'efficacité énergétique		A+	A
	Puissance	Pdesign	6,8	9,5
	SEER		5,77	5,25
	Consommation énergétique annuelle	kWh/a	412	633
Chauffage (climat tempéré)	Classe d'efficacité énergétique		A	
	Puissance	Pdesign	4,5	6,0
	SCOP/A		3,81	
	Consommation énergétique annuelle	kWh/a	1.652	2.205

Puissances calorifiques nominales basées sur : température intérieure : 20 °CBS, température extérieure : 7 °CBS/6 °CBH, longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivelé : 0m. | Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur : température intérieure : 27 °CBS/19 °CBH, température extérieure : 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivelé : 0 m.

Unité intérieure			FAA	71B	100B	100B
Dimensions	Unité	H x L x P	mm	290x1.050x269		340x1.200x262
Poids	Unité		kg	14		18
Filtre à air	Type			Tamis en résine		
Ventilateur	Débit d'air	Rafrâichissement Bas/Moyen/Haut	m³/h	726/804/972	1.122/1.266/1.380	
		Chauffage Bas/Moyen/Haut	m³/h	762/852/1.014	1.122/1.254/1.380	
Niveau de puissance sonore	Rafrâichissement		dBA	61	65	
	Chauffage		dBA	61	65	
Niveau de pression sonore	Rafrâichissement	Bas/Moyen/Haut	dBA	40/42/45	41/45/49	
		Chauffage Bas/Moyen/Haut	dBA	40/42/45	41/45/49	
Systèmes de commande	Télécommande infrarouge			BRC7EA631	BRC7EA632	
	Télécommande câblée				BRC1H52W/S/K	
Raccords de tuyauterie	Condensat		mm	VP13 (D.I. 13/D.E. 18)		

Unité extérieure			ARXM/AZAS	ARXM71R	100MV1	100MY1	
Dimensions	Unité	H x L x P		mm	734x954x401	990x940x380	
Poids	Unité			kg	49	70	
Niveau de puissance sonore	Rafrâchissement			dBA	65	70	
Niveau de pression sonore	Rafrâchissement Nom.			dBA	52	53	
	Chauffage Nom.			dBA	52	57	
Plage de fonctionnement	Rafrâchissement Temp. ext.		Mini.~Maxi.	°CBS	-10~-46	-5~-46	
	Chauffage Temp. ext.		Mini.~Maxi.	°CBH	-15~-18	-15~-15,5	
Réfrigérant	Type/PRP				R-32/675		
	Volume			kg/Téq. CO2	1,15/0,78	2,60/1,76	
Raccords de tuyauterie	Liquide/Gaz	D.E.		pouce	3/8"-5/8"		
	Longueur de tuyauterie	Maxi.	UE - UI	m	30		
		Système		Équivalente	50		
				Préchargé	30		
	Charge supplémentaire de réfrigérant			kg/m	0,035	Voir manuel d'installation	
	Dénivelé	UE - UI	Maxi.	m	30		
Alimentation électrique	Phase/Fréquence/Tension			Hz/V	1~/50/220-240		3~/50/380-415
Courant - 50Hz	Intensité maximum de fusible (MFA)			A	16	25	16

Daikin Belux Wavre
Daikin Belux Herentals
Daikin Belux Gand
Daikin Luxembourg

Avenue Franklin 1B · 1300 Wavre · Belgique · T 010 23 72 23 · www.daikin.be · BE 0422.832.403 · RPM Ostende (Éditeur responsable)
Welvaartstraat 14/1 bus 3 · 2200 Herentals · Belgique · T 014 28 23 30
Schoonzichtstraat 1/0201 · B-9051 Sint-Denijs-Westrem · Belgique · T 09 244 66 44
22, Rue de l'Industrie · 8399 Windhof Grand-Duché du Luxembourg · T +352 2630 38 01 · LU30570781



Les produits Daikin sont distribués par :

03/2022



La présente publication a été créée à titre informatif uniquement et ne constitue en aucun cas une offre exécutoire de la part de Daikin Belux S.A. Daikin Belux S.A. a élaboré le contenu de cette publication au meilleur de ses connaissances. L'entreprise ne donne aucune garantie expresse ou implicite quant au caractère exhaustif, à l'exactitude, à la fiabilité ou à l'adéquation à un but spécifique de son contenu ni des produits et services mentionnés dans le présent document. Les caractéristiques techniques et/ou les prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Daikin Belux S.A. décline explicitement toute responsabilité relative à des dommages directs ou indirects, au sens le plus large de l'expression, pouvant résulter de ou être liés à l'utilisation et/ou l'interprétation de cette publication. Daikin Belux S.A. détient les droits d'auteur sur l'intégralité du contenu du présent document. Logo SGS pour la norme ISO14001 : Certification 2015 basée sur les activités suivantes : vente, distribution et service après-vente des produits Daikin uniquement pour Daikin Wavre, Gand et Herentals