


## Mode réfrigération



Rafraîchissement  
Total dB


A	B	C	D
dBA	45	33	25

## LÉGENDE

dBA = Niveau de pression sonore pondérée A (échelle A selon la norme IEC).

- A Échelle  
 B  Vitesse du ventilateur : Haute  
 C  Vitesse du ventilateur : Moyenne  
 D  Vitesse du ventilateur : Basse

## Mode chauffage



Chauffage  
Total dB

A	B	C	D
dBA	45	31	22

## REMARQUES

1. Conditions de fonctionnement : source d'alimentation 220-240 V/220 V 50/60 Hz ; JIS standard
2. Le bruit de fond a déjà été pris en compte.
3. Le bruit de fonctionnement varie en fonction des conditions de marche et ambiantes.
4. La méthode de prise de mesure du bruit de fonctionnement est conforme à la norme JISC9612.
5. Lieu de mesure : chambre anéchoïque

## EMPLACEMENT DU MICROPHONE

