

Najważniejsze wskazówki wyboru pomp ciepła



Zanim wybierzesz Źródło ogrzewania

dowiedz się więcej



Twoje zdrowie i środowisko



Co czeka właścicieli budynków?



Jak dostosować się do nowych wymagań?



Porównanie kosztów ogrzewania



Dlaczego pompa ciepła?



O czym pamiętać przy wyborze pompy ciepła?



Programy dofinansowań





Nasze zdrowie i środowisko

Czy
wiesz że?



Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w Polsce są spaliny z kotłów grzewczych na paliwo stałe stosowanych w domach mieszkalnych.

Rocznie ze spalania węgla w polskich domach do atmosfery trafia 30 milionów ton dwutlenku węgla i pół miliona ton pyłów zawieszonych.

Pyły zawieszone PM_{2,5} i PM₁₀ oraz inne zanieczyszczenia (dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, tlenek węgla, ozon), emitowane przez te źródła ogrzewania powodują, że zgodnie z szacunkami Europejskiej Agencji Środowiska, co roku w Polsce smog odpowiada za 40.000 przedwczesnych zgonów. Jest to jeden z najwyższych wskaźników w Europie

Jakość powietrza ma ogromne znaczenie dla zdrowia i życia człowieka oraz kondycji ekosystemów.

Pył zawieszony, bezno(a)piren zawarty w tym pyłe, a także dwutlenek azotu i ozon troposferyczny są obecnie uznawane za zanieczyszczenia, które wywierają największy wpływ na zdrowie ludzi. Długotrwała i maksymalna ekspozycja na zanieczyszczenia powietrza wywołuje skutki zdrowotne o różnym natężeniu, począwszy od:

- problemów skórnych,
- poprzez uszkodzenia układu oddechowego we wszystkich,
- uszkodzenia układu krążenia,
- aż do przedwczesnej śmierci.

Osobami szczególnie wrażliwymi i podatnymi na zagrożenia wynikające z zanieczyszczenia powietrza są:

- osoby starsze,
- osoby z chorobami przewlekłymi,
- dzieci,
- oraz kobiety w ciąży.

W dniach o wysokim stężeniu zanieczyszczeń powietrza nawet 70% szkodliwych cząsteczek przedostaje się do krwiobiegu, a przebywanie na powietrzu jest szkodliwe dla zdrowia. W przypadku znaczącego przekroczenia norm zanieczyszczenia RCB wysyła mieszkańcom alerty smogowe i ostrzega przed wychodzeniem z domu.



Aby polepszyć stan środowiska i ograniczyć niekorzystny wpływ szkodliwych zanieczyszczeń na zdrowie kraje europejskie podejmują konkretne działania

Co czeka właścicieli budynków?

Koniec okresu przejściowego na dofinansowanie wymiany nieekologicznych źródeł ogrzewania na kotły na paliwa kopalne, w tym na kotły gazowe.

2025

2026

Planowane wprowadzenie klas energetycznych dla budynków – ma na celu zachęcanie użytkowników i właścicieli do wykonania termomodernizacji budynków, w celu obniżenia zapotrzebowania cieplnego, emisji CO₂, zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Planowane wprowadzenie regulacji EU ETS 2 – dotyczących rozszerzenia systemu handlu uprawnieniami do emisji na sektor transportowy i budownictwo. Ma na celu ograniczenie emisji CO₂ i osiągnięcie celów neutralności klimatycznej do 2025 roku. Będzie dotyczyło użytkowników końcowych, gospodarstw domowych i użytkowników samochodów. Celem jest zachęcenie użytkowników do inwestycji w zrównoważone rozwiązania, ograniczające stosowanie paliw kopalnych.

2027

Zaostrzenie wymagań dla **NOWYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH**, zgodnie z dyrektywą EPBD wszystkie nowo budowane budynki będą musiały spełniać **wymogi zeroemisyjności**

2030

- ✔ posiadać bardzo wysoka klasę energetyczną,
- ✔ zerową lub bliską zeru ilość energii pozyskiwanej z paliw kopalnych,
- ✔ zdolność reagowania na zmiany termiczne i dostosowania swojego zużycia,
- ✔ wytwarzania lub magazynowania energii,
- ✔ zakaz instalacji nowych kotłów na paliwa kopalne.

2040

Całkowite wycofanie kotłów na paliwa kopalne z istniejących budynków.

Objęcie dyrektywą EPBD **WSZYSTKICH BUDYNKÓW** – w tym istniejących.

2050

Szczegółowe informacje dotyczące zmian legislacyjnych znajdują się na:
<https://climate.ec.europa.eu>, <https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia>



Jak dostosować się do nowych wymagań, podnieść komfort i ograniczyć koszty? (w 4 krokach)

krok 1

OCENA STANU WYJŚCIOWEGO BUDYNKU


Posiadasz ISTNIEJĄCY DOM	Planujesz ZAKUP GOTOWEGO DOMU	Planujesz BUDOWĘ DOMU
Konstrukcja budynku		
<p> SPRAWDŹ</p> <p>rok budowy oraz stan fizyczny konstrukcji ścian, fundamentów, stropów, dachu, stolarki i wentylacji</p>	<p> SPRAWDŹ</p> <p>rok budowy, technologię budynku oraz stan fizyczny</p>	<p> ZAPROJEKTUJ</p> <p>zgodnie z przyszłymi normami aby ograniczyć zapotrzebowanie na ciepło budynku</p>
Koszty Ogrzewania i przygotowania CWU		
<p> SPRAWDŹ</p> <p>uwzględnij koszty stałe, dystrybucji, zmienne zużycia lub zakupu, koszty składowania, transportu paliwa stałego, rodzaj instalacji, grzejników oraz CZAS i sposób obsługi Twojego źródła ciepła</p>	<p> SPRAWDŹ</p> <p>całość kosztów; stałe, dystrybucji, zmienne zużycia lub zakupu, koszty składowania, transportu paliwa stałego oraz CZAS i sposób obsługi źródła ciepła</p>	<p> ZAPROJEKTUJ</p> <p>uwzględniając najbardziej energooszczędne rozwiązania wykorzystujące energię odnawialną</p>
Umowy z Dostawcami mediów		
<p> SPRAWDŹ</p> <p>aktualne, moce przyłączeniowe, czas trwania, warunki rozwiązania.</p>		<p> SPRAWDŹ</p> <p>dostępność i WYBIERZ TYLKO niezbędnych i ogranicz koszty inwestycji i użytkowania</p>



krok 2

OCENA ZGODNOŚĆ Z NORMAMI I WYMAGANIAMI

Posiadasz ISTNIEJĄCY DOM	Planujesz ZAKUP GOTOWEGO DOMU	Planujesz BUDOWĘ DOMU
Audyt Energetyczny		
<p> WYKONAJ</p> <p>dowiedz się czy Twój Dom spełnia aktualne i przyszłe normy ciepłne i emisyjności, a może jest Wampirem Energetycznym?</p>	<p>Audyt Energetyczny budynku</p> <p> SPRAWDŹ</p> <p>parametry budynku opisane w Świadectwie Energetycznym</p>	<p>Audyt Energetyczny budynku wymagany na etapie odbioru technicznego</p>
Lista niezbędnych ZMIAN i MODERNIZACJI		
<p> WYKONAJ</p> <p>aby dostosować dom do aktualnych norm i nadchodzących zmian dotyczących efektywności energetycznej budynków</p>		<p> ZAPROJEKTUJ WARIANTOWO</p>

Posiadasz ISTNIEJĄCY DOM	Planujesz ZAKUP GOTOWEGO DOMU	Planujesz BUDOWĘ DOMU
Projekt nowej instalacji ogrzewania		
 ZLEĆ profesjonalście wykonanie obliczenia zapotrzebowania ciepła dla domu po wykonaniu termomodernizacji i projektu nowej instalacji ogrzewania wraz doбором ENERGOOSZCZĘDNEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA o OPTIMALNEJ MOCY		 WYKONAJ WARIANTOWO PROJEKT INSTALACJI
Źródło ciepła i elementy dodatkowe		
 ROZWAŻ wyposażenie nowej instalacji w NISKOEMISYJNE odnawialne źródła energii, obniżające koszty zużycia mediów zewnętrznych – PANELE FOTOWOLTAICZNE, SOLARNE, INTELIGENTNE STEROWANIE, WENTYLACJĘ MECHANICZNĄ Z ODZYSKIEM		-



Nawet najbardziej efektywne źródło ciepła **nie** zapewni oszczędnego ogrzewania jeżeli Twój dom nie będzie spełniał standardów cieplnych.







Źle zaizolowany dom z niekontrolowaną wentylacją **będzie generował wysokie koszty ogrzewania** – niezależnie od jego rodzaju.


Źle dobrana moc źródła ciepła może generować wyższe rachunki.

Pamiętaj!

krok 4

RACJONALNE FINANSOWANIE

Posiadasz ISTNIEJĄCY DOM	Planujesz ZAKUP GOTOWEGO DOMU	Planujesz BUDOWĘ DOMU
Termomodernizacja		
 ZAPLANUJ niezbędne zmiany aby polepszyć parametry przenikalności cieplnej i obniżyć zapotrzebowanie na ciepło		-
Kosztorys		
 ZLEĆ obliczenie kosztów modernizacji z wymianą źródła ciepła i elementami dodatkowymi		 ZLEĆ dla wariantów Twojego projektu
Programy dofinansowań		
 SPRAWDŹ dostępne PROGRAMY  WYBIERZ najlepsze URZĄDZENIA, na które otrzymasz dofinansowanie		
Źródło ciepła i elementy dodatkowe		
 WYBIERZ rekomendowanego WYKONAWCĘ, który wykona instalację i pomoże uzyskać dotację		



80%

Polaków deklaruje,
że jest zadowolonych
z pomp ciepła.

*źródło: <https://portpc.pl/polski-rynek-pomp-ciepla-wraca-do-wzrostow-pozytywne-sygnaly-w-i-polroczu-2025/>

Czy
wiesz że?



Porównanie kosztów ogrzewania i dobór optymalnego źródła



Czy
wiesz że?





Ogrzewanie **POMPĄ CIEPŁA** jest jednym z **NAJTAŃSZYCH sposobów ogrzewania** budynków niezależnie od ocieplenia!

Poniżej przedstawiamy wyliczenia kosztów ogrzewania wyliczone przez KALKULATOR KOSZTÓW OGRZEWANIA przygotowany przez Porozumienie Branżowe na rzecz Efektywności Energetycznej i cen nośników energii z maja 2025. Pełna wersja dostępna : <https://pobe.pl/materiały-i-poradniki/>.

PRZYKŁADOWY ROCZNY KOSZT OGRZEWANIA DOMU I WODY

Przykład dla budynku : **Powierzchnia 120m² – 4 osoby – słabe ocieplenie**

<https://www.pompucieploglowa.pl/kalkulator-kosztow-ogrzewania.html>

Kocioł kondensacyjny na olej opałowy	11 857 zł
Kocioł kondensacyjny na gaz ziemny	10 961 zł
Kocioł na kawałki drewna pozaklasowy	9 682 zł
Kocioł na pelet A1 ekoprojekt	8 465 zł
Pompa ciepła powietrze-woda (grzejniki)	7 724 zł 
Kocioł węglowy pozaklasowy	7 559 zł
Kocioł na kawałki drewna ekoprojekt	7 409 zł
Pompa ciepła gruntowa (grzejniki)	6 633 zł 
Pompa ciepła powietrze-woda (ogrzewanie podłogowe)	5 840 zł 
Kocioł węglowy ekoprojekt	5 784 zł
Pompa ciepła gruntowa (ogrzewanie podłogowe)	5 020 zł 

Sposób ogrzewania	Koszty dla ocieplenia "słabe ocieplenie"			Koszty dla ocieplenia STANDARD EU15
	Ogrzewanie	Ciepła woda	Roczny koszt	
Kocioł kondensacyjny na olej opałowy	10 531 zł	1 326 zł	11 857 zł	2 255 zł
Kocioł kondensacyjny na gaz ziemny	9 724 zł	1 237 zł	10 961 zł	2 345 zł
Kocioł na kawałki drewna pozaklasowy	8 622 zł	1 061 zł	9 682 zł	-
Kocioł na pelet A1 ekoprojekt	7 533 zł	932 zł	8 465 zł	1 597 zł
Pompa ciepła powietrze-woda (grzejniki)	6 753 zł	971 zł	7 724 zł	1 567 zł
Kocioł węglowy pozaklasowy	6 731 zł	828 zł	7 559 zł	-
Kocioł na kawałki drewna ekoprojekt	6 593 zł	816 zł	7 409 zł	1 398 zł
Pompa ciepła gruntowa (grzejniki)	5 779 zł	855 zł	6 633 zł	1 365 zł
Pompa ciepła powietrze-woda (ogrzewanie podłogowe)	4 870 zł	971 zł	5 840 zł	1 400 zł
Kocioł węglowy ekoprojekt	5 147 zł	637 zł	5 784 zł	1 091 zł
Pompa ciepła gruntowa (ogrzewanie podłogowe)	4 165 zł	855 zł	5 020 zł	1 222 zł




Dlaczego pompa ciepła?

Pompy ciepła to źródła ciepła spełniające aktualne i przyszłe standardy energetyczne budynków.

Pompa ciepła to urządzenie wykorzystujące energię z naturalnego odnawialnego źródła ciepła jak powietrze - woda lub grunt w celu ogrzania lub chłodzenia wnętrza naszego budynku przez cały rok.

Jest ekonomiczna i nie zanieczyszcza środowiska. Nie wymaga specjalnych przyłączy.



TWOJE KORZYŚCI Z MONTAŻU POMPY CIEPŁA



**ZDROWIE
I POSZANOWANIE ŚRODOWISKA**

- ✔ **Niskoemisyjność** – wykorzystanie energii odnawialnej z powietrza, znaczące **zmniejszenie emisji CO₂ i pyłów zawieszonych**, podniesienie jakości otaczającego powietrza i środowiska



**WYGODA
I KOMFORT**

- ✔ **Komfort przez cały rok**
- ✔ **Niska głośność i wyjątkowy design urządzeń**
- ✔ **Bezobsługowe działanie**
- ✔ **Łatwe zdalne sterowanie**
- ✔ **Współpraca z systemami SMART HOME**
- ✔ **Współpraca z różnego typu instalacjami grzejnikowymi** – tradycyjne grzejniki wysokotemperaturowe, konwektory, ogrzewanie podłogowe i panelowe – do wyboru



**WYMIERNE
OSZCZĘDNOŚCI**

- ✔ **Wysoka efektywność energetyczna** – stosunek mocy pobranej do uzyskanej w postaci ciepła 1:4
- ✔ **Ekonomiczna oszczędność** – przy prawidłowym doborze pracują w optymalnym zakresie pracy, bez przerw i przestojów, co powoduje **zmniejszony pobór energii**
- ✔ **Współpraca z zewnętrznymi źródłami energii** – panele PV, solarne
- ✔ **OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA** - Mała przestrzeń montażowa wewnątrz i na zewnątrz budynku – większa przestrzeń cele bytowe
- ✔ **Niższe koszty inwestycji na etapie budowy** – brak komina spalin, magazynu paliwa przyłącza gazowego
- ✔ **Brak dodatkowych kosztów elementów instalacji** – pompa ciepła zawiera pompę obiegową, zbiornik buforowy, zbiornik C.W.U., system sterowania grzejnikami



RODZAJE POMP CIEPŁA I ICH PODZIAŁ

ZE WZGLĘDU NA ZEWNĘTRZNE ŹRÓDŁO CIEPŁA


	Powietrzne	Gruntowe / wodne
Schemat		
Zewnętrzne źródło ciepła	Energia cieplna pozyskiwana jest z zewnętrznego powietrza o zmiennej temperaturze, i przekazywana przez układ sprężarkowo – chłodniczy do medium grzewczego	Energia cieplna pozyskiwana jest z gruntu lub zbiornika wodnego o stałej temperaturze, i i przekazywana przez układ sprężarkowo – chłodniczy do medium grzewczego
Wewnętrzne źródło ciepła	Powietrze lub woda obiegowa	Woda
Wyróżniające zalety	Mała powierzchnia i łatwy montaż	Stać temperatura zewnętrznego źródła ciepła, małe wahania wydajności
Wyróżniające wady	Zmienna temperatura zewnętrznego źródła ciepła, zmienna wydajność i pobór energii	Wysokie koszty inwestycyjne, badania gruntu, odwierty

ZE WZGLĘDU NA MEDIUM GRZEWcze WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ

	Powietrzne	Wodne
Wewnętrzne elementy grzewcze	Klimatyzatory	Klimakonwektory, grzejniki tradycyjne, panelowe, ogrzewanie podłogowe
Realizowane funkcje	Ogrzewanie i chłodzenie	Ogrzewanie, ciepła woda użytkowa, chłodzenie
Wyróżniające zalety	Mała powierzchnia i łatwy i szybki montaż, szybkie nagrzewanie, sterowanie lokalne i centralne, oczyszczanie powietrza	Ogrzewanie konwekcyjne, różnorodność typów grzejników, centralne sterowanie
Wyróżniające wady	Zmienna temperatura zewnętrznego źródła ciepła, zmienna wydajność i pobór energii	Wysokie koszty inwestycyjne, badania gruntu, odwierty

WSPÓŁPRACĘ Z INNYMI ŹRÓDŁAMI CIEPŁA

	Samodzielne	Hybrydowe
Charakterystyka	Samodzielne zestawy nie współpracujące z innym źródłem, zasilane energią elektryczną	Współpracują z istniejącym lub nowo dobranym kotłem gazowym
Wyróżniające zalety	Nie wymaga dostosowania instalacji i integracji z kotłem gazowym, samodzielnie sterowane	System automatycznie przełącza się na najbardziej ekonomiczną opcję w zależności od temperatury zewnętrznej lub kosztu energii pierwotnej



ZE WZGLĘDU NA BUDOWĘ OBIEGU CHŁODNICZEGO

	Typu SPLIT	Typu MONOBLOCK
Charakterystyka	Układ chłodniczy jest rozdzielony, agregat sprężarkowy z wymiennikiem powietrznym zabudowany w jednostce zewnętrznej	Agregat zewnętrzny stanowi kompletny układ chłodniczy ze sprężarką, wymiennikiem powietrznym i wodnym, do budynku wprowadzana jest tylko instalacja wodna
Wyróżniające zalety	Małe rozmiary agregatu zewnętrznego, możliwość wyboru jednostek wewnętrznych, niskie temperatury pracy	Cała instalacja chłodnicza umiejscowiona jest w agregacie zewnętrznym, czynnik chłodniczy nie jest wprowadzany do pomieszczeń. Prosty montaż wewnątrz, mniejsza przestrzeń montażowa

ZE WZGLĘDU NA REALIZOWANE FUNKCJE

	Grzewcze	Grzewczo-chłodzące
Wyróżniające zalety	Idealne do ogrzewania i zapewnienia ciepłej wody użytkowej	Zapewnia komfort przez cały rok, nie wymaga montowania dodatkowej instalacji klimatyzacji

ZE WZGLĘDU NA TEMPERATURĘ WODY

	Niskotemperaturowe 55 – 60°C	Wysokotemperaturowe +70°C
Wyróżniające zalety	Idealne do ogrzewania w nowych budynkach z niskotemperaturową instalacją grzejnikową Niższe koszty na podgrzanie wody o niższej wymaganej temperaturze	Idealne do budynków modernizowanych z istniejącą wysokotemperaturową instalacją grzejnikową Nie wymagają modernizacji instalacji grzejnikowej – tylko kotłowni i źródła ciepła

Co jest ważne przy wyborze pompy ciepła?



UPEWNIJ SIĘ, ŻE ZNASZ PRAWDŁOWO WYKONANY PROJEKT INSTALACJI



POZNAJ ZASADY ZAKUPU I SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA



ZAPOZNAJ SIĘ Z URZĄDZENIAMI I PRODUCENTEM

- ✓ Doświadczenie producenta – historia i struktura w Polsce
- ✓ Szerokość oferty produktowej
- ✓ Jakość urządzeń potwierdzona certyfikatami
- ✓ Parametry urządzeń – temperatura zewnętrzna pracy, temperatura wody obiegowej, efektywność energetyczna, SCOP, sposób sterowania
- ✓ Możliwość uzyskania dotacji – obecność urządzeń na liście ZUM

- ✓ Sposób sprzedaży – sieć Partnerów
- ✓ Sposób, koszty i termin dostawy
- ✓ Możliwość zobaczenia urządzenia i uzyskania porady
- ✓ Sposób montażu i uruchomienia – sieć Certyfikowanych firm wykonawczych



SPRAWDŹ OBSŁUGĘ POSPRZEDAŻOWĄ

- ✓ Okres i elastyczność gwarancji
- ✓ Zasady udzielania gwarancji i serwisowania
- ✓ Dostępność części zamiennych
- ✓ Sposób kontaktu gwarancyjnego
 - Dostępność INFOLINII dla użytkowników
 - Dostępność aplikacji serwisowych

Pamiętaj!

Nawet najbardziej efektywne źródło ciepła **nie zapewni oszczędnego ogrzewania** jeżeli pompa ciepła będzie źle dobrana lub zamontowana.

Wybierz certyfikowane urządzenie renomowanej marki zapewniający gwarancję i dostęp do części zamiennych.

Wybierz certyfikowanego instalatora polecanego przez producenta i polecanego przez użytkowników.





JAK FINANSOWAĆ ZAKUP POMPY CIEPŁA

Aktualnie dostępne są różne programy dofinansowań wspierające termomodernizację, poprawę efektywności energetycznej budynku, wymiany źródeł ogrzewania w ramach których można występować również o dopłaty do pomp ciepła.

Większość programów wspierających termomodernizację budynków finansowana jest przez agencje rządowe głównie przez Narodowy Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej przy współfinansowaniu z unijnych programów wsparcia i rozwoju.

Dla niektórych programów nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się poprzez centralne agencje, a dla innych poprzez regionalne - powiatowe lub gminne agencje rządowe lub samorządowe.

Do najpopularniejszych i aktualnie działających programów dofinansowań należą:

- Moje ciepło,
- Czyste powietrze,
- Ciepłe mieszkanie,
- Ulga termomodernizacyjna,
- Mój prąd.

Każdy z w/w programów skierowany jest do użytkowników końcowych, którzy mogą uzyskać wsparcie finansowe na różne elementy wyposażenia i instalacji przeznaczone do termomodernizacji domu.

Zapoznaj się i wybierz program, który pasuje do Twojej inwestycji.

PROGRAM MOJE CIEPŁO



Głównym celem jest wsparcie rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego i rozwoju energetyki prosumenckiej w obszarze powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Ograniczenie niskiej emisji powstającej w wyniku ogrzewania domów jednorodzinnych nieefektywnymi źródłami ciepła wykorzystującymi paliwa kopalne, wzrost udziału OZE w finalnym zużyciu energii oraz propagowanie odnawialnych źródeł energii.

Więcej informacji na: <https://mojecieplo.gov.pl/>




BENEFICJENCI

Osoby fizyczne

-  Właściciele lub współwłaściciele NOWYCH budynków mieszkalnych jednorodzinnych, = osoby wskazane w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu lub która nabyła budynek mieszkalny jednorodzinny i jest wskazana w dokumencie potwierdzającym nabycie.
-  NOWY BUDYNEK = budynek dla którego (nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, lub złożono w/w dokument ale nie wcześniej niż na dzień 01.01.2021




CZAS TRWANIA

-  Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od **29.04.2022** do **31.12.2026** lub wyczerpania dedykowanej puli środków

JAKIE OBIEKTY

-  **NOWE budynki** mieszkalne jednorodzinne

ELEMENTY, MODERNIZACJA PODLEGAJĄCE DOFINANSOWANIU

-  **Pompy ciepła gruntowe o klasie energetycznej minimum A++** (dla temperatury zasilania 55°C) wraz z zasobnikiem, osprzętem i montażem
-  **Pompy ciepła powietrze-powietrze o klasie energetycznej minimum A+** , w systemie centralnym obsługującym cały budynek
-  **Pompy ciepła powietrze – woda o klasie energetycznej minimum A++**(dla temperatury zasilania 55°C) wraz z zasobnikiem, osprzętem i montażem

WARUNKI DOFINANSOWANIA

Zakup pomp ciepła wymienionych powyżej wraz z osprzętem i montażem, jako jedyne źródła ogrzewania, a w budynku nie może znajdować się źródło ciepła na paliwo stałe. Brak kryterium dochodowego.

KWOTY DOTACJI

Rodzaj beneficjenta	Typ pompy ciepła	Maksymalna kwota dotacji	Do % kosztów kwalifikowanych
Osoba fizyczna	Pompa gruntowa	21 000 zł	30% 45%*
	Pompa powietrze – powietrze w systemie centralnym	7 000 zł	30% 45%*
	Pompa powietrze – woda	7 000 zł	30% 45%*

* dla osób fizycznych posiadających kartę dużej rodziny



PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

Głównym celem jest wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne, wprowadzenie rozwiązań technologicznych, które redukują zużycie energii i emisję szkodliwych substancji do atmosfery. Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych.

Więcej informacji na: <https://czystepowietrze.gov.pl>



BENEFICJENCI

✔ Osoby fizyczne

- Właściciele i współwłaściciele jednorodzinnych domów mieszkalnych lub lokali mieszkalnych wydzielonych w budynkach jednorodzinnych posiadających wyodrębnioną księgę wieczystą. (prawo własności min, 3 lata)

CZAS TRWANIA

- ✔ Dla konsumentów nabór wniosków **trwa do wyczerpania budżetu**. Nabory i wnioski składane do gminy

JAKIE OBIEKTY

- ✔ **Domy jednorodzinne lub lokale mieszkalne** w budynkach jednorodzinnych z wyodrębnioną księgą wieczystą

ELEMENTY, MODERNIZACJA PODLEGAJĄCE DOFINANSOWANIU

- ✔ **Kompleksowa termomodernizacja**
- ✔ **Wymiana „kopciucha”** na nowe efektywne i ekologiczne źródło ciepła
- ✔ Modernizacja lub wykonanie **instalacji grzewczej**
- ✔ **Ocieplenie budynku**
- ✔ Wymiana **stolarki okiennej i drzwiowej**
- ✔ Zakup i montaż **wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła**
- ✔ Obowiązkowa **ocena stanu energetycznego domu** ze wskazaniem najlepszego rozwiązania



Domy jednorodzinne lub lokale mieszkalne w budynkach jednorodzinnych

WARUNKI DOFINANSOWANIA

Maksymalna kwota dotacji nawet do **170 100 zł** (dla pomp gruntowych w najwyższym poziomie dofinansowania**) w zależności od dochodu i zakresu prac i zapotrzebowaniu na energię użytkową. Więcej informacji na: <https://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/na-co-i-ile>

KWOTY DOTACJI

Rodzaj beneficjenta	Dochód	Maksymalna kwota dotacji	Zakres
Osoba fizyczna	135 000 zł rocznie	56 120 zł	Termomodernizacja i instalacja pompy ciepła powietrze-woda
Gospodarstwo wieloosobowe	3 150 / 2 250 zł* na osobę miesięcznie	98 210 zł	
Osoby uprawnione do zasiłków lub gospodarstwa o niskim dochodzie**	1 800 / 1 300 zł* na osobę miesięcznie	140 300 zł	

* jedno / wieloosobowe gospodarstwo

** tylko dla budynków, z zapotrzebowaniem na energię użytkową do ogrzewania powyżej 140 kWh/(m² rok)



PROGRAM CIEPŁE MIESZKANIE

Głównym celem jest wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne, wprowadzenie rozwiązań technologicznych, które redukcją zużycie energii i emisję szkodliwych substancji do atmosfery. Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych.



Więcej informacji na:

<https://czystepowietrze.gov.pl/inne-programy/ciepłe-mieszkanie>




BENEFICJENCI


Osoby fizyczne

-  Właściciele mieszkań w budynkach wielorodzinnych
-  Najemcy mieszkań komunalnych

Wspólnoty mieszkaniowe

-  od 3 do 7 lokali mieszkalnych

CZAS TRWANIA

-  Dla konsumentów nabór wniosków **trwa do wyczerpania budżetu**. Nabory i wnioski składane do gminy

JAKIE OBIEKTY

-  **Lokale mieszkalne** w budynkach wielorodzinnych



 ELEMENTY, MODERNIZACJA PODLEGAJĄCE DOFINANSOWANIU

- ✔ Stolarki okiennej i drzwiowej
- ✔ Wysokoefektywne kotły grzewcze
- ✔ Pompy ciepła centralne dla całego obiektu lub indywidualne, w tym klimatyzatory z funkcją grzania jako źródło ogrzewania

 WARUNKI DOFINANSOWANIA

Stolarka okienna i drzwiowa tylko pod WARUNKIEM wymiany WSZYSTKICH nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe.

Wysokość zależy od progu dochodowego

KWOTY DOTACJI

Rodzaj beneficjenta	Dochód	Maksymalna kwota dotacji	% kosztów kwalifikowanych
Osoba fizyczna	135 000 zł rocznie	16 500 zł	30%
W regionach zanieczyszczonych		19 000 zł	35%
Gospodarstwo wieloosobowe	2 651 / 1 894 zł* na osobę miesięcznie	27 500 zł	60%
W regionach zanieczyszczonych		29 500 zł	65%
Osoby uprawnione do zasiłków lub gospodarstwa o niskim dochodzie	1 526 / 1 090 zł* na osobę miesięcznie	41 000 zł	90%
W regionach zanieczyszczonych		43 900 zł	95%
Wspólnota mieszkaniowa	-	150 000 zł	Tylko termomodernizacja bez wymiany źródła
		350 000 zł	Termomodernizacja z wymianą źródła
		360 000 zł (375 000 zł)	Termomodernizacja z wymianą źródła i PV (z pompą ciepła)

* jedno / wieloosobowe gospodarstwo

ULGA TERMOMODERNIZACYJNA

Głównym celem jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną do ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej budynków mieszkalnych, zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych i źródeł ciepła, częściowa lub całkowita wymiana źródeł energii na odnawialne.

Więcej informacji na:

<https://www.podatki.gov.pl/pit/ulgi-odliczenia-i-zwolnienia/ulga-termomodernizacyjna/>

ULGA TERMOMODERNIZACYJNA

BENEFICJENCI

✔ Osoby fizyczne

- Właściciele domów mieszkalnych (wg. kryteriów dla obiektów)

CZAS TRWANIA

- ✔ Rocznie, w ramach odliczeń podatkowych (aktualnie obowiązuje na rok 2025), dla wydatków poniesionych przez okres 3 kolejnych lat licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiony zostanie pierwszy wydatek

JAKIE OBIEKTY

- ✔ Domy jednorodzinne wolnostojące, szeregowo lub bliźniaki

WARUNKI DOFINANSOWANIA

Brak kryterium dochodowego. Odliczenia mogą być rozliczane przez okres 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniosłeś pierwszy wydatek.


Masz 3 lata na realizację = jeżeli nie zrealizujesz przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w okresie 3 lat (licząc od końca roku podatkowego, w którym poniosłeś pierwszy wydatek), ulga musi być zwrócona – czyli doliczyć wcześniej odliczoną kwotę do dochodu.

ELEMENTY, MODERNIZACJA PODLEGAJĄCE DOFINANSOWANIU

- ✔ Materiały budowlane do ocieplenia
- ✔ Węzeł cieplny z programatorem temperatury i automatycznym układem regulacji
- ✔ Kocioł wyłącznie na biomasę, spełniający co najmniej wymagania UE 2015/1189
- ✔ Przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej (na biogaz lub biometan)
- ✔ Materiały budowlane do instalacji grzewczej, ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania
- ✔ Pompy ciepła z montażem jako źródło ogrzewania lub / i CWU
- ✔ Kolektory słoneczne z montażem
- ✔ Ogniwa fotowoltaiczne z montażem
- ✔ Magazyny energii z montażem
- ✔ System zarządzania energią
- ✔ Stolarka okienna i drzwiowa
- ✔ Materiały budowlane systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
- ✔ Audyt energetyczny, regulacja i uruchomienie, demontaż źródła na paliwo stałe

KWOTY DOTACJI

Rodzaj beneficjenta	Maksymalna kwota odliczenia
Osoba fizyczna Właściciel lub współwłaściciel	53 000 zł



Domy
jednorodzinne
wolnostojące,
szeregowe lub
bliźniaki

do
53 000
zł

PROGRAM MÓJ PRĄD

Głównym celem jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych i magazynowanie wyprodukowanej energii.

Więcej informacji na: <https://mojprad.gov.pl/>



BENEFICJENCI

✔ Osoby fizyczne

- Właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych, Prosumenci, którzy ponieśli wydatki na swoje instalacje fotowoltaiczne po 01.01.2021, z rozliczaniem w systemie net-billing

ELEMENTY, MODERNIZACJA PODLEGAJĄCE DOFINANSOWANIU

✔ Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej dla instalacji

- bez magazynu ciepła zgłoszonych do 31.07.2024 o mocy 2 do 20 kW
- z magazynem ciepła zgłoszonych od 01.08.2024 o mocy 2 do 20kW

✔ Magazyny energii

✔ Magazyny ciepła

CZAS TRWANIA

- ✔ Na lata 2024 – 2027, nabór wniosków do 29.08.2025 lub wyczerpania środków

JAKIE OBIEKTY

- ✔ Lokale mieszkalne w budynkach jednorodzinnych

WARUNKI DOFINANSOWANIA

Maksymalna kwota dofinansowania **do 28 000 zł** dla jednego punktu poboru energii PPE. Dla jednej mikroinstalacji fotowoltaicznej można zgłosić tylko 1 magazyn energii lub magazyn ciepła, nie podlegający innej dotacji.


Domy
jednorodzinne
wolnostojące,
szeregowe lub
bliźniaki

do
28 000
zł

KWOTY DOTACJI

Elementy modernizacji	Wymagania techniczne	Maksymalna kwota dotacji	% kosztów kwalifikowanych
Instalacje PV	Zgłoszone do dnia 31.07.2024	6 000 zł	50%
Instalacje PV + urządzenia dodatkowe	Zgłoszone do dnia 31.07.2024	7 000 zł	50%
Instalacje PV + urządzenia dodatkowe	Zgłoszone od dnia 01.08.2024	7 000 zł	50%
Magazyny energii	O pojemności min. 2 kWh	16 000 zł	50%
Magazyny ciepła zasilane grzałką elektryczną, pompą ciepła lub kotłem elektrycznym, o minimalnej pojemności 20dm ³	Zasobniki CWU Bufory ciepła Pompa ciepła powietrze/woda do CWU + zasobnik CWU lub zintegrowana z zasobnikiem	5 000 zł	50%

Dla 1 Grupy Beneficjentów = rozliczający się w systemie net-billing






Uzyskaj
dofinansowanie

Wymień lub ulepsz istniejący system centralnego ogrzewania za pomocą technologii pomp ciepła, aby ogrzewać, chłodzić i dostarczać ciepłą wodę do Twojego domu w zrównoważony sposób.






Odkryj idealny system ogrzewania Twojego domu z wykorzystaniem energii odnawialnej



Ciesz się znacznymi oszczędnościami na kosztach eksploatacji, niezależnie od pory roku



Polegaj na efektywności ogrzewania, chłodzenia i ciepłej wody przez cały rok energii odnawialnej



Idealny do domów o różnych kształtach i rozmiarach, zarówno nowych, jak i starszych



Daikin Airconditioning Poland Sp. z o.o. Krakowiaków 36, 02-255 Warszawa - wydawca



10/2025 DAPO24-001



Niniejsza publikacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty wiążącej dla Daikin Airconditioning Poland Sp. z o.o. Daikin opracował treść niniejszej publikacji według swojej najlepszej wiedzy. Nie udziela się żadnej wyraźnej ani dorozumianej gwarancji na kompletność, dokładność, niezawodność lub przydatność do określonego celu jej treści oraz produktów i usług w niej prezentowanych. Specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Daikin wyraźnie odrzuca wszelką odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, w najszerzym znaczeniu, wynikające z lub związane z korzystaniem i/lub interpretacją niniejszej publikacji. Cała treść jest chroniona prawem autorskim Daikin.